


Garant**WNMG 080412, Categorie: HB7120-1**

Date comandă

Numărul de comandă	252210 HB7120-1
GTIN	4045197820211
Clasa articolului	21G

Descriere

WNMG 080412 HB7120-1 Categorie: HB7120-1
Sfărâmător de așchii: VG
Adâncime de tăiere a_p : 1,5 - 6 mm
Avans f : 0,25 - 0,6 mm/rot
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 70 - 240 m/min

Descriere tehnică

Rază la colț	1,2 mm
Sfărâmător de așchii	VG
Categorie	HB7120-1
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	70 - 240 m/min
Avans f	0,25 - 0,6 mm/rot
Condiție de tăiere	continuă
Aplicația principală	M

Adâncime de tăiere a_p	1,5 - 6 mm
Codificare finisare / degroșare	Degroșare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	WNMG 080412
Numărul de schimbări / tășuri	6
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire