

Garant**WNMG 060404, Categorie: HB7120-1****Date comandă**

Numărul de comandă	251952 HB7120-1
GTIN	4045197820112
Clasa articolului	21G

Descriere tehnică

Sfârâmător de aşchii	VS
Categorie	HB7120-1
Rază la colţ	0,4 mm
Aplicaţia principală	M
Condiţie de tăiere	continuă
Avans f	0,1 - 0,4 mm/rot
Viteză de aşchiere v_c Aplicaţie principală	90 - 290 m/min
Adâncime de tăiere a_p	0,3 - 2 mm
Codificare finisare / degroşare	Finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuţă amovibilă	WNMG 080404

Numărul de schimbări / tășuri	6
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire