


Garant
CNMM 160612, Categorie: HB7140-1


Date comandă

Numărul de comandă	250458 HB7140-1
GTIN	4045197820419
Clasa articolului	21G

Descriere

CNMM 160612 HB7140-1 Categorie: HB7140-1

Sfărâmător de așchii: VR

 Adâncime de tăiere a_p : 2 - 8 mm

 Avans f : 0,2 - 0,8 mm/rot

 Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 40 - 180 m/min

Descriere tehnică

Avans f	0,2 - 0,8 mm/rot
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Sfărâmător de așchii	VR
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	40 - 180 m/min
Categorie	HB7140-1
Aplicația principală	M
Rază la colț	1,2 mm

Adâncime de tăiere a_p	2 - 8 mm
Codificare finisare / degroșare	Degroșare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMM 160612
Numărul de schimbări / tășuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire