



Polizor dublu de banc DS, 400 V, Tip: DS04/175



Date comandă

Numărul de comandă	077512 DS04/175
GTIN	2050001674173
Clasa articolului	03S

Descriere

Execuție:

Motorul cu funcționare extrem de silențioasă garantează o durată lungă de viață, chiar și la **funcționarea continuă. Livrarea se face fără discuri de șlefuire.**

Polizoare duble de banc trifazice c.a. extrem de robuste, model pentru masă. Suporturile stabile de piese, protecția împotriva repornirii și panourile pentru protecția ochilor asigură o siguranță ridicată pentru utilizator.

Notă:

Discurile de șlefuire recomandate sunt prezentate începând de la Cod 596100.

Descriere tehnică

Putere absorbită	250 W
Greutate	15 kg
Denumirea producătorului	DS04/175
Turație maximă	2900 min ⁻¹
Lățimea discului de șlefuit T	25 mm
Ø găurii discului de șlefuit H	51 mm
Ø discului de rectificat D	175 mm
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea

Tip produs

Polizor dublu de banc

Accesorii

Disc de polizor de banc D×A×H (mm) Tip SC80	596350 SC80
Suportul mașinii Recomandat pentru polizor DS04	077513 DS04
Disc de polizor de banc D×A×H (mm) Tip EK60	596220 EK60
Disc de polizor de banc D×A×H (mm) Tip C800	596350 C800
Disc de polizor de banc D×A×H (mm) Tip EK60	596350 EK60
Disc de polizor de banc D×A×H (mm) Tip NK36	596350 NK36
Masă suport pentru polizor pe dreapta Tip AT1	077525 AT1
Disc de polizor de banc D×A×H (mm) Tip NK60	596350 NK60
Disc de polizor de banc D×A×H (mm) Tip NK60	596220 NK60
Disc de polizor de banc D×A×H (mm) Tip SC80	596220 SC80
Disc de polizor de banc D×A×H (mm) Tip EK80	596220 EK80
Masă suport pentru polizor pe stânga Tip AT1	077519 AT1
Disc de polizor de banc D×A×H (mm) Tip EK80	596350 EK80