



## Corp de bază pentru strângere în universal de strung



### Date comandă

Numărul de comandă	327540
GTIN	4019208019895
Clasa articolului	35R

### Descriere

#### Execuție:

- Unghi la vârful 60°, Ø de antrenare 8 – 80 mm.
- Un pachet de arcuri-disc pretensionat, reglabil axial, echilibrează diferitele vârfuri.
- Vârful poate fi corectat prin rectificare.
- Fără vârf de centrare, fără discuri de antrenare.
- La corpurile de bază Ref. 3 – 6 se potrivesc toate discurile de antrenare Cod 327600 – 327650 și vârfurile de centrare Cod 327660.
- Recomandat pentru rotație pe stânga și pe dreapta.

#### Aplicație:

Pentru prinderea în axul strungului.

#### Notă:

Contrapiesă pentru 321750 și 321770.

Ø cozii: 25 mm

Lungimea cozii de strângere: 45 mm

Ø carcusei de prindere: 85 mm

Greutate: 2,3 kg

### Descriere tehnică

Lungimea cozii de strângere	45 mm
Greutate	2,3 kg
Ø cozii	25 mm

Ø carcasei de prindere

85 mm

Tip produs

Antrenor frontal