

Garant**Mandrină scurtă Forma ADB, BT 40, Gama de prindere: 0,5-16mm****Date comandă**

Numărul de comandă	303175 0,5-16
GTIN	4045197584380
Clasa articolului	31B

Descriere**Execuție:**

Pentru prelucrări pe stânga și pe dreapta.

Concentricitate $\leq 20 \mu\text{m}$.

Cu răcire interioară până la max. 50 bari.

Livrare:

Cu **cheie de strângere**.

Accesorii opționale:

Șuruburi de tragere (AB) Cod 308760 – 308806, chei de strângere pentru șuruburi de tragere Cod 308820 – 308835.

Descriere tehnică

Lungime activă dimensiune A	98 mm
Cheie de strângere de schimb Cod 627425	SW6
Gama de prindere	0,5 - 16 mm
Ø exterior D	57 mm
Suport	BT 40
Normă pentru suport	JIS B6339
Normă pentru suport	ISO 7388-2
Forma	ADB
Răcire interioară	Da, cu max. 50 bari

Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 20 μm
Tip produs	Mandrină scurtă

Accesorii

Șurub de tragere Hurco 45° cu ajustajetanșat Recomandat pentru con ISO 40	308802 40
Șurub de strângere și de ajustare Hurco 45° cu alezaj de 4 mm etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308801 40
Cheie de fixare pentru șurubul de tragere DIN ISO 7388-1 (fostul DIN 69872) potrivit pentru dimensiune conică 40	308820 40
Șurubelniță hexagonală, cu mâner tip T Hexagon 6 mm	627481 6
Șurub de tragere 60° etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308785 40
Șurub de tragere 90° etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308790 40
Șurub de tragere 45° etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308765 40
Cheie de fixare pentru șurubul de tragere ISO 7388 potrivit pentru dimensiune conică 40	308830 40
Șurub de tragere 90° etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308795 40
Șurub de tragere 45° etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308760 40
Șurub de tragere Hurco 90° cu ajustajetanșat Recomandat pentru con ISO 40	308806 40