

Garant**Mandrină scurtă Forma ADB, BT 50, Gama de prindere: 0,5-16mm****Date comandă**

Numărul de comandă	303176 0,5-16
GTIN	4045197584397
Clasa articolului	31B

Descriere**Execuție:**

Pentru prelucrări pe stânga și pe dreapta.

Concentricitate $\leq 20 \mu\text{m}$.

Cu răcire interioară până la max. 50 bari.

Livrare:

Cu **cheie de strângere**.

Accesorii opționale:

Șuruburi de tragere (AB) Cod 308760 – 308806, chei de strângere pentru șuruburi de tragere Cod 308820 – 308835.

Descriere tehnică

Lungime activă dimensiune A	110 mm
Cheie de strângere de schimb Cod 627425	SW 6
Gama de prindere	0,5 - 16 mm
Ø exterior D	57 mm
Suport	BT 50
Normă pentru suport	JIS B6339
Normă pentru suport	ISO 7388-2
Forma	ADB
Răcire interioară	Da, cu max. 50 bari

Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 20 μm
Tip produs	Mandrină scurtă

Accesorii

Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308765 50
Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308795 50
Șurubelniță hexagonală, cu mâner tip T Hexagon 6 mm	627481 6
Șurub de tragere 60°etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308785 50
Cheie de fixare pentru șurubul de tragere DIN ISO 7388-1 (fostul DIN 69872) potrivit pentru dimensiune conică 50	308820 50
Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308760 50
Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308790 50