



Mandrină scurtă Forma A, BT 40, Gama de prindere: 0,5-13mm



Date comandă

Numărul de comandă	303197 0,5-13
GTIN	2050001701251
Clasa articolului	33W

Descriere

Execuție:

Pentru prelucrări pe stânga și pe dreapta.

Livrare:

Inclusiv **cheie de strângere**.

Accesorii opționale:

Șuruburi de tragere (AB) Cod 308760 – 308806, chei de strângere pentru șuruburi de tragere Cod 308820 – 308835.

Descriere tehnică

Gama de prindere	0,5 - 13 mm
Lungime activă dimensiune A	98 mm
Cheie de strângere de schimb Cod 627425	SW6
Ø exterior D	50 mm
Suport	BT 40
Normă pentru suport	JIS B6339
Normă pentru suport	ISO 7388-2
Forma	A
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 30 μm

Tip produs

Mandrină scurtă

Accesorii

Șurub de tragere Hurco 90° cu ajustajetanșat Recomandat pentru con ISO 40

308806 40

Șurub de tragere Hurco 45° cu ajustajetanșat Recomandat pentru con ISO 40

308802 40

Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 40

308765 40

Șurub de strângere și de ajustare Hurco 45° cu alezaj de 4 mmetanșat Recomandat pentru con ISO 40

308801 40

Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 40

308795 40

Șurubelniță hexagonală, cu mâner tip T Hexagon 6 mm

627481 6

Cheie de fixare pentru șurubul de tragereDIN ISO 7388-1 (fostul DIN 69872) potrivit pentru dimensiune conică 40

308820 40

Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 40

308760 40

Cheie de fixare pentru șurubul de tragerelISO 7388 potrivit pentru dimensiune conică 40

308830 40

Șurub de tragere 60°etanșat Recomandat pentru con ISO 40

308785 40

Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 40

308790 40