

Garant**Portsculă cu strângere rapidă Forma ADB, BT 50 A = 100, Ø de strângere D1: 14mm****Date comandă**

Numărul de comandă	303445 14
GTIN	4045197487216
Clasa articolului	31A

Descriere**Execuție:**

- Ajustare integrată a lungimii sculelor, interval de reglaj 10 mm (de la Ø 6).
- Ref. 3–5 pentru carbură, de la Ref. 6 pentru HSS și carbură.

Aplicație:

Pentru fixarea sculelor cu coadă cilindrică cu toleranță h6.

Standard:

Asemănător cu E-DIN 69882-8, forma G.

Accesorii opționale:

Șurub de tragere (AB) Cod 308760 – 308806, prelungitor pentru mandrină cu fretare Cod 302410 – 302417, unități de fretare compactă Cod 354210 – 354400.

Descriere tehnică

Ø D ₂	27 mm
Ø de prindere D ₁	14 mm
Lungime activă dimensiune A	100 mm
Ø exterior D	34 mm
Suport	BT 50 A = 100
Normă pentru suport	JIS B6339
Normă pentru suport	ISO 7388-2

Fișă de date

Forma	ADB
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de aşchiere	HPC
Strategie de aşchiere	HSC
Tip produs	Portsculă cu strângere rapidă – fretare

Produse potrivite

<https://www.hoffmann-group.com/RO/ro/hom/p/303445-14>