

**Garant****Portsculă cu strângere rapidă Forma ADB, BT 40 A = 120, Ø de strângere D1: 16mm****Date comandă**

Numărul de comandă	303425 16
GTIN	4045197468048
Clasa articolului	31A

**Descriere****Execuție:**

- **Ajustare integrată a lungimii sculelor, interval de reglaj 10 mm (de la Ø 6).**
- **Ref. 3–5 pentru carbură, de la Ref. 6 pentru HSS și carbură.**

**Aplicație:**

Pentru fixarea sculelor cu coadă cilindrică cu toleranță h6.

**Standard:**

**Ähnlich E-DIN 69882-8, Form G.**

**Accesorii opționale:**

Șurub de tragere (AB) Cod 308760 – 308806, prelungitor pentru mandrină cu fretare Cod 302410 – 302417, unități de fretare compactă Cod 354210 – 354400.

**Descriere tehnică**

Ø de prindere D <sub>1</sub>	16 mm
Lungime activă dimensiune A	120 mm
Ø D <sub>2</sub>	27 mm
Ø exterior D	34 mm
Suport	BT 40 A = 120
Normă pentru suport	ISO 7388-2
Normă pentru suport	JIS B6339

Forma	ADB
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min <sup>-1</sup>
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de așchiere	HPC
Strategie de așchiere	HSC
Tip produs	Portsculă cu strângere rapidă – fretare