

Garant**CC.T 09T302, Categorie: HB7120-1****Date comandă**

Numărul de comandă	260056 HB7120-1
GTIN	4045197817112
Clasa articolului	21G

Descriere

CCMT 09T302 HB7120-1 Categorie: HB7120-1

Sfârâmător de așchii: VS

Toleranță: MF

Adâncime de tăiere a_p : 0,2 - 2,5 mmAvans f : 0,1 - 0,3 mm/rotViteză de așchiere v_c Aplicație principală: 90 - 290 m/min**Descriere tehnică**

Aplicația principală	M
Sfârâmător de așchii	VS
Avans f	0,1 - 0,3 mm/rot
Rază la colț	0,2 mm
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	90 - 290 m/min
Adâncime de tăiere a_p	0,2 - 2,5 mm

Categorie	HB7120-1
Condiție de tăiere	continuuă
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbura
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CCMT 09T302
Numărul de schimbări / tăișuri	2
Toleranță	MF
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire