

Garant
CCMT 120408, Categorie: HB7120-1


Date comandă

Numărul de comandă	260066 HB7120-1
GTIN	4045197817150
Clasa articolului	21G

Descriere

CCMT 120408 HB7120-1 Categorie: HB7120-1

Sfârâmtător de aşchii: VS

Toleranță: MF

Adâncime de tăiere a_p : 0,2 - 2,5 mm

Avans f : 0,1 - 0,3 mm/rot

Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 90 - 290 m/min

Descriere tehnică

Avans f	0,1 - 0,3 mm/rot
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	90 - 290 m/min
Adâncime de tăiere a_p	0,2 - 2,5 mm
Aplicația principală	M
Condiție de tăiere	continuă
Rază la colț	0,8 mm
Categorie	HB7120-1

Sfârâmător de așchii	VS
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbura
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CCMT 120408
Numărul de schimbări / tășuri	2
Toleranță	MF
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire