

Garant**Portsculă cu strângere rapidă – fretare cu orificiu al canalului de răcire, BT 40 scurt, Ø de strângere D1: 18mm****Date comandă**

Numărul de comandă	303415 18
GTIN	4045197467966
Clasa articolului	31A

Descriere**Execuție:**

- **Ajustare integrată a lungimii sculelor, interval de reglaj 10 mm (de la Ø 6).**
- **Ref. 3–5 pentru carbură, de la Ref. 6 pentru HSS și carbură.**

Aplicație:

Pentru fixarea sculelor cu coadă cilindrică cu toleranță h6.

Standard:

Ähnlich E-DIN 69882-8, Form G.

Accesorii opționale:

Șurub de tragere (AB) Cod 308760 – 308806, prelungitor pentru mandrină cu fretare Cod 302410 – 302417, unități de fretare compactă Cod 354210 – 354400.

Descriere tehnică

Lungime activă dimensiune A	90 mm
Ø de prindere D ₁	18 mm
Ø D ₂	33 mm
Ø exterior D	42 mm
Orificiu pentru canalul de răcire	Cu posibilitate de închidere
Suport	BT 40 scurt
Normă pentru suport	JIS B6339

Normă pentru suport	ISO 7388-2
Forma	ADB
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de așchiere	HPC
Strategie de așchiere	HSC
Tip produs	Portsculă cu strângere rapidă – fretare

Accesorii

Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308790 40
Adaptor de răcire scurt4,5° Pentru Ø de prindere 16,1-22 mm	354235 16,1-22
Șurub de strângere și de ajustare Hurco 45° cu alezaj de 4 mmetanșat Recomandat pentru con ISO 40	308801 40
Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308760 40
Șurub de tragere Hurco 90° cu ajustajetanșat Recomandat pentru con ISO 40	308806 40
Adaptor de răcire lung4,5° Pentru Ø de prindere 16,1-22 mm	354236 16,1-22
Șurub de tragere Hurco 45° cu ajustajetanșat Recomandat pentru con ISO 40	308802 40
Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308795 40
Placă de ecranare pentru bobinăSU1 Pentru Ø de prindere 12-20 mm	354240 12-20
Dulap integrat în bază	354290
Șurub de tragere 60°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308785 40
Unitate de fretare compactă Tip SU1	354210 SU1

Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO
40

308765 40

Unitate de răcire Tip CU1

354215 CU1