

Garant
Portsculă cu strângere rapidă Forma ADB, BT 40 A = 160, Ø de strângere D1: 18mm

Date comandă

Numărul de comandă	303430 18
GTIN	4045197468147
Clasa articolului	31A

Descriere
Execuție:

- **Ajustare integrată a lungimii sculelor, interval de reglaj 10 mm (de la Ø 6).**
- **Ref. 3–5 pentru carbură, de la Ref. 6 pentru HSS și carbură.**

Aplicație:

Pentru fixarea sculelor cu coadă cilindrică cu toleranță h6.

Standard:

Ähnlich E-DIN 69882-8, Form G.

Accesorii opționale:

Șurub de tragere (AB) Cod 308760 – 308806, prelungitor pentru mandrină cu fretare Cod 302410 – 302417, unități de fretare compactă Cod 354210 – 354400.

Descriere tehnică

Lungime activă dimensiune A	160 mm
Ø de prindere D ₁	18 mm
Ø D ₂	33 mm
Ø exterior D	42 mm
Suport	BT 40 A = 160
Normă pentru suport	JIS B6339
Normă pentru suport	ISO 7388-2

Forma	ADB
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de așchiere	HPC
Strategie de așchiere	HSC
Tip produs	Portsculă cu strângere rapidă – fretare

Accesorii

Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308760 40
Dulap integrat în bază	354290
Șurub de strângere și de ajustare Hurco 45° cu alezaj de 4 mmetanșat Recomandat pentru con ISO 40	308801 40
Suport de bază pentru portsculepentru SK pentru coadă conică SK 40	354225 40
Adaptor de răcire scurt4,5° Pentru Ø de prindere 16,1-22 mm	354235 16,1-22
Șurub de tragere Hurco 90° cu ajustajetanșat Recomandat pentru con ISO 40	308806 40
Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308790 40
Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308795 40
Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308765 40
Șurub de tragere Hurco 45° cu ajustajetanșat Recomandat pentru con ISO 40	308802 40
Unitate de fretare compactă Tip SU1	354210 SU1
Unitate de răcire Tip CU1	354215 CU1
Placă de ecranare pentru bobinăSU1 Pentru Ø de prindere 12-20 mm	354240 12-20

Adaptor de răcire lung $4,5^{\circ}$ Pentru \varnothing de prindere 16,1-22
mm

354236 16,1-22

Șurub de tragere 60° etanșat Recomandat pentru con ISO
40

308785 40