

**3M****Bandă izolatoare, 15 mm×10 m, Culoarea: BLACK****Date comandă**

Numărul de comandă	083652 BLACK
GTIN	4054596613898
Clasa articolului	08M

**Descriere****Execuție:**

**3M™ Temflex® 165** este o **bandă izolatoare moale din PVC, cu utilizare universală**. Greu inflamabilă. Cu proprietate de autostingere, rezistență bună la ulei și la solvenți.

**Aplicație:**

Pentru izolare, legare, prindere și marcarea color.

**Notă:**

Durabilitatea minimă indicată a produselor 3M™ se referă la respectarea directivelor privind depozitarea.

**Descriere tehnică**

Culoarea	negru
Lățime	15 mm
Lungime	10 m
Grosime	0,15 mm
Denumirea producătorului	3M® Temflex® 165

umiditate depozitare	50 - 60 %
durabilitate minimă	12 lună
Rezistență la rupere	2 N/mm
Cu căptușeală	nu
Tip de bandă adezivă	unilateral
Utilizare	Marcare
Utilizare	Izolare
Utilizare	Legare
Utilizare	Marcare
Temperatură de depozitare	20 - 23 °C
Material de suport	Folie PVC
Forță de lipire pe oțel	0,2 N/mm
Rezistent la temperaturi de până la	90 °C
Capacitate de întindere	200 %
Caracteristici nume produs	15 mm×10 m
Tip produs	Bandă adezivă