



Polizor unghiular Deadman, Tip: 72210829



Date comandă

Numărul de comandă	077152 72210829
GTIN	4014586851853
Clasa articolului	03F

Descriere

Execuție:

- **Motor FEIN High-Power cu forță enormă de antrenare pentru o rată ridicată de îndepărtare.**
- **Blocaj la autopornire după întreruperea curentului.**
- **Mâner posterior rotativ în 4 poziții.**

Model cu întrerupător de **siguranță**, adică utilizarea este posibilă numai cu două mâini.

Întrerupător Pornit / Oprit fără blocare.

- **Polizor unghiular cu ax filetat M14 (de ex. pentru utilizarea periiilor în formă de oală).**
- **Fără QuickIN și fără sistem EBS de frânare.**

Funcționare:

IP20: Există protecție la introducerea de corpuri străine cu $\varnothing < 12$ mm, dar trebuie evitată totuși atingerea și în plus, nu prezintă niciun fel de protecție la apă.

Livrare:

Inclusiv capac de protecție, mâner suplimentar, set de fixare.

Denumirea producătorului: WSG20-230

Putere absorbită: 2000 W

Turație maximă: 6 600 min⁻¹

Ø maxim al discurilor: 230 mm

Adâncimea maximă de tăiere: 66 mm

Greutate: 4,5 kg

Descriere tehnică

Vibrație maximă conform EN	6 m/s ²
Putere absorbită	2000 W
Particularitate	M14
Denumirea producătorului	WSG20-230
Întreprupător de siguranță	da
Ø maxim al discurilor	230 mm
Turație maximă	6 600 min ⁻¹
Greutate	4,5 kg
Adâncimea maximă de tăiere	66 mm
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Tip produs	Polizor unghiular