



Polizor unghiular, Tip: AGV17-150



Date comandă

Numărul de comandă	077141 AGV17-150
GTIN	4002395243990
Clasa articolului	03M

Descriere

Execuție:

Polizoare unghiulare **Milwaukee** cu pornire lină, **blocaj contra repornirii** și protecție la suprasarcină. Polizor unghiular 1750 W / 150 mm cu **sistem electronic pentru turație constantă**, funcție Anti-Kickback, **mâner antivibrații**, înlocuirea discului fără scule. Inclusiv piuliță de strângere **FIXTEC**.

Livrare:

Mâner suplimentar, apărătoare, cablu de rețea 4 m.

Descriere tehnică

Putere absorbită	1750 W
Vibrație maximă conform EN	8,7 m/s ²
Stop Kickback	da
Adâncimea maximă de tăiere	45 mm
Pornire lină	da
Blocaj contra repornirii	da
Ø maxim al discurilor	150 mm
Greutate	3 kg
Denumirea producătorului	AGV17-150XCProTector/ întrerupător de siguranță

Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Turație maximă	9500 min ⁻¹
Tip produs	Polizor unghiular

Accesorii

Piuliță de strângere M14 Tip NUT	073930 NUT
Piuliță de strângere M14 Tip FIXTEC	073930 FIXTEC