

Garant**Portsculă cu strângere rapidă – fretare cu orificiu al canalului de răcire, BT 40 scurt, Ø de strângere D1: 6mm****Date comandă**

Numărul de comandă	303415 6
GTIN	4045197467904
Clasa articolului	31A

Descriere**Execuție:**

- **Ajustare integrată a lungimii sculelor, interval de reglaj 10 mm (de la Ø 6).**
- **Ref. 3–5 pentru carbură, de la Ref. 6 pentru HSS și carbură.**

Aplicație:

Pentru fixarea sculelor cu coadă cilindrică cu toleranță h6.

Standard:

Ähnlich E-DIN 69882-8, Form G.

Accesorii opționale:

Șurub de tragere (AB) Cod 308760 – 308806, prelungitor pentru mandrină cu fretare Cod 302410 – 302417, unități de fretare compactă Cod 354210 – 354400.

Descriere tehnică

Ø de prindere D ₁	6 mm
Lungime activă dimensiune A	90 mm
Ø D ₂	21 mm
Ø exterior D	27 mm
Orificiu pentru canalul de răcire	Cu posibilitate de închidere
Suport	BT 40 scurt
Normă pentru suport	JIS B6339

Normă pentru suport	ISO 7388-2
Forma	ADB
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de așchiere	HPC
Strategie de așchiere	HSC
Tip produs	Portsculă cu strângere rapidă – fretare

Accesorii

Șurub de strângere și de ajustare Hurco 45° cu alezaj de 4 mm etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308801 40
Unitate de fretare compactă Tip SU1	354210 SU1
Placă de ecranare pentru bobină SU1 Pentru Ø de prindere 6-12 mm	354240 6-12
Șurub de tragere 45° etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308760 40
Unitate de răcire Tip CU1	354215 CU1
Șurub de tragere Hurco 90° cu ajustaj etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308806 40
Șurub de tragere 45° etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308765 40
Șurub de tragere Hurco 45° cu ajustaj etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308802 40
Șurub de tragere 60° etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308785 40
Dulap integrat în bază	354290
Adaptor de răcire scurt 4,5° Pentru Ø de prindere 6-9 mm	354235 6-9
Șurub de tragere 90° etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308790 40
Șurub de tragere 90° etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308795 40

