

Garant
Portsculă cu strângere rapidă Forma ADB, BT 40 A = 130, Ø de strângere D1: 6mm

Date comandă

Numărul de comandă	303427 6
GTIN	4045197648181
Clasa articolului	31A

Descriere
Execuție:

- **Ajustare integrată a lungimii sculelor, interval de reglaj 10 mm (de la Ø 6).**
- **Ref. 3–5 pentru carbură, de la Ref. 6 pentru HSS și carbură.**

Aplicație:

Pentru fixarea sculelor cu coadă cilindrică cu toleranță h6.

Standard:

Ähnlich E-DIN 69882-8, Form G.

Accesorii opționale:

Șurub de tragere (AB) Cod 308760 – 308806, prelungitor pentru mandrină cu fretare Cod 302410 – 302417, unități de fretare compactă Cod 354210 – 354400.

Descriere tehnică

Ø D ₂	21 mm
Lungime activă dimensiune A	130 mm
Ø de prindere D ₁	6 mm
Ø exterior D	27 mm
Suport	BT 40 A = 130
Normă pentru suport	JIS B6339
Normă pentru suport	ISO 7388-2

Forma	ADB
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de așchiere	HPC
Strategie de așchiere	HSC
Tip produs	Portsculă cu strângere rapidă – fretare

Accesorii

Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308790 40
Unitate de răcire Tip CU1	354215 CU1
Dulap integrat în bază	354290
Șurub de tragere 60°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308785 40
Unitate de fretare compactă Tip SU1	354210 SU1
Șurub de tragere Hurco 90° cu ajustajetanșat Recomandat pentru con ISO 40	308806 40
Placă de ecranare pentru bobinăSU1 Pentru Ø de prindere 6-12 mm	354240 6-12
Șurub de tragere Hurco 45° cu ajustajetanșat Recomandat pentru con ISO 40	308802 40
Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308765 40
Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308760 40
Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308795 40
Șurub de strângere și de ajustare Hurco 45° cu alezaj de 4 mmetanșat Recomandat pentru con ISO 40	308801 40
Suport de bază pentru portsculepentru SK pentru coadă conică SK 40	354225 40

