

**Bandă adezivă cu țesătură stabilizată, Lățime × lungime (mm×m): 38X25****Date comandă**

Numărul de comandă	083605 38X25
GTIN	4042448141361
Clasa articolului	08M

Descriere**Execuție:**

tesa® 53799 prezintă o mare putere de aderență la suprafețe abrazive. Se poate rupe simplu cu mâna, este hidrofugă, rezistentă la intemperii, adecvată pentru condiții dificile și foarte suplă. Astfel, este ideal pentru diverse lucrări de construcție și de reparații, dar și pentru ambalare, legare, lipire etc.

Notă:

Durabilitatea minimă indicată a produselor tesa® se referă la respectarea directivelor privind depozitarea.

Descriere tehnică

Culoarea	roșu
Denumirea producătorului	53799
Lățime	38 mm
Grosime	0,31 mm
Lungime	25 m

Particularitate	moale și catifelat
Particularitate	se rupe ușor cu mâna
Particularitate	rezistent la abraziune
Adeziv	Cauciuc natural
Rezistent la temperaturi de până la	110 °C
Cu căptușeală	nu
Rezistență la rupere	7,7 N/mm
Temperatură de depozitare	15 - 35 °C
umiditate depozitare	50 - 70 %
Tip de bandă adezivă	unilateral
Material de suport	Țesătură
Finețea țesăturii	80 mesh
Capacitate de întindere	11 %
Utilizare	Legare
Utilizare	Împachetare
Utilizare	Legare
Utilizare	Acoperire
Utilizare	Lipire
Forță de lipire pe oțel	0,47 N/mm
Tip produs	Bandă adezivă