

**HOLEX****Bucșă elastică ER, ER 32, Ø nominal de strângere d: 7mm****Date comandă**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 309000 7      |
| GTIN               | 4045197151520 |
| Clasa articolului  | 32Z           |

**Descriere****Execuție:**

Complet călite și rectificate. Lustruite.

**Notă:**

**Gama Ø de strângere este fiecare cu până la 1 mm mai mică, de exemplu, Ø 10 – 9 mm, în afară de Ø 1, 1,5 și 2 (aici doar 0,5 mm).**

Bucșele elastice ER16, ER25 și ER32 fără garnitură sunt disponibile în eShop și cu dimensiuni în inch.

**Descriere tehnică**

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Ø nominal de strângere d | 7 mm           |
| Suport                   | ER 32          |
| Standard                 | ISO 15488-B    |
| Concentricitate          | ≤ 10 µm        |
| Tip                      | 470 E          |
| Ø exterior D             | 33 mm          |
| Lungimea totală L        | 40 mm          |
| Tip produs               | Bucșă elastică |

