

**FAHRION®**  
FAHREYOND PROGRESS**Bucșă elastică pentru fixare cu secțiune circulară, DIN 6343, 173 E, Ø de prindere: 15mm****Date comandă**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 329550 15     |
| GTIN               | 4045197309631 |
| Clasa articolului  | 34D           |

**Descriere****Execuție:**

Bucșe elastice, **pentru fixare cu secțiune circulară cu increment de 1 mm. La lansarea comenzii vă rugăm să precizați Ø de prindere dorit.**

**Standard:****DIN 6343****Precizie:**

**Toleranțe de concentricitate:** D = de la 1 până la 10 mm = 0,02 mm D = de la 10 până la 30 mm = 0,03 mm D = de la 30 până la 60 mm = 0,04 mm

**Notă:**

Alte diametre și forme (de exemplu pătrat sau hexagon) sunt disponibile **la cerere!**  
Profil Ø 1,0 – 8,0 mm neted. De la Ø 8,5 mm cu caneluri transversale.

**Descriere tehnică**

|               |         |
|---------------|---------|
| Ø de prindere | 15 mm   |
| A             | 50 mm   |
| Unghi α       | 15 grad |
| K             | 60 mm   |
| F             | 48 mm   |

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Lungimea totală L | 94 mm          |
| Tip               | 173 E          |
| Tip produs        | Bucșă elastică |