



**Universal cu trei bacuri cu centrare cilindrică de fontă, DIN 702-4, Ø exterior
A: 200 mm**



Date comandă

Numărul de comandă	310100 200
GTIN	4019208025407
Clasa articolului	36R

Descriere

Execuție:

- Universal pentru strung acționat manual cu inel spiralat, cu strângere centrică.
- Corp din fontă sau oțel.
- Inel spiralat plan forjat în matriță, echilibrat și călit.
- Flancurile spiralei și flancurile de filet ale fălcilor sunt rectificate.
- Concentricitate ridicată.

Aplicație:

Pentru arbori de mașini cu suport cilindric de centrare sau pentru prinderea cu flanșă. Fixarea cu șuruburi din partea posterioară. Flanșele brute trebuie întotdeauna finisate mai întâi pe mașină și apoi pe universal pentru strung.

Standard:

DIN 702-4.

Livrare:

1 set = 3 bacuri de interior călite, dispuse în trepte spre exterior și 1 set = 3 bacuri de exterior călite, dispuse în trepte spre interior.

1 cheie de strângere și șuruburi de prindere sau bolțuri de fixare pentru tipul corespunzător de universal.

Accesorii opționale:

Bacuri de schimb și de completare a se vedea Cod 314000 – 315200. **Protecție contra așchiilor** a se vedea Cod 312800.

Notă:

DIN 702-4 corespunde vechiului standard DIN 6350-1.

Universal autocentrant cu trei bacuri cu reglaj tangențial, consultați Cod 313110 – 313140.

Cod de culoare pentru accesorii: Universal Röhmm cu spirală plană și bacuri

Gaură E: 55 mm

Înălțime fără bacuri H_1 : 73,5 mm

Înălțime cu bacuri H_2 : 106 mm

Ø de centrare B: 160 mm

Adâncime de centrare C: 4 mm

Pătrat de cheie K: 11 mm

Descriere tehnică

Înălțime cu bacuri H_2	106 mm
Pătrat de cheie K	11 mm
Greutate	14,6 kg
Turație maximă	3000 min ⁻¹
Înălțime fără bacuri H_1	73,5 mm
Ø de centrare B	160 mm
Adâncime de centrare C	4 mm
Gaură E	55 mm
Ø exterior A	200 mm
Standard	DIN 702-4
Material	Fontă
Cod de culoare pentru accesorii	Universal Röhmm cu spirală plană și bacuri
Tip produs	Universal cu spirală plană

Accesorii

Set de bacuri monobloc 3 piese, moi Pentru universal tip 200 mm

314600 200

Set de portbacuri 3 piese, călite Pentru universal tip 200 mm	314000 200
Set de bacuri de interior 3 piese, călite Pentru universal tip 200	315000 200
Set de bacuri 3 piese, moi Pentru universal tip 200 mm	314400 200
Set de portbacuri 3 piese, călite Pentru universal tip 200 mm	314020 200
Set de bacuri 3 piese, moi Pentru universal tip 200 mm	314420 200
Set de bacuri de exterior 3 piese, călite Pentru universal tip 200	315200 200
Set de bacuri monobloc 3 piese, moi Pentru universal tip 200 mm	314620 200