



Polizor unghiular Deadman, Tip: 72211129



Date comandă

Numărul de comandă	077152 72211129
GTIN	4014586853314
Clasa articolului	03F

Descriere

Execuție:

- **Motor FEIN High-Power cu forță enormă de antrenare pentru o rată ridicată de îndepărtare.**
- **Blocaj la autopornire după întreruperea curentului.**
- **Mâner posterior rotativ în 4 poziții.**

Model cu întrerupător de **siguranță**, adică utilizarea este posibilă numai cu două mâini.
Întrerupător Pornit / Oprit fără blocare.

- **Sistemul de frânare EBS rezistent la uzură, electric, oprește mașina în mai puțin de 3 secunde.**
- **Sistem FEIN de prindere rapidă QuickIN pentru înlocuirea rapidă, simplă și sigură a discului fără folosirea uneltei.**

Funcționare:

IP20: Există protecție la introducerea de corpuri străine cu $\varnothing < 12$ mm, dar trebuie evitată totuși atingerea și în plus, nu prezintă niciun fel de protecție la apă.

Livrare:

Inclusiv capac de protecție, mâner suplimentar, set de fixare.

Denumirea producătorului: WSB25-230X

Putere absorbită: 2500 W

Turație maximă: 6 600 min⁻¹

Ø maxim al discurilor: 230 mm

Adâncimea maximă de tăiere: 66 mm

Greutate: 5,4 kg

Descriere tehnică

Greutate	5,4 kg
Întreprător de siguranță	da
Vibrație maximă conform EN	6 m/s ²
Putere absorbită	2500 W
Denumirea producătorului	WSB25-230X
Particularitate	QuickIN
Adâncimea maximă de tăiere	66 mm
Ø maxim al discurilor	230 mm
Turație maximă	6 600 min ⁻¹
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Tip produs	Polizor unghiular