

FAHRION®
FAHREYONDI PRESSION**Bucșă elastică pentru fixare cu secțiune circulară, DIN 6343, 173 E, Ø de prindere: 18mm****Date comandă**

Numărul de comandă	329550 18
GTIN	4045197309662
Clasa articolului	34D

Descriere**Execuție:**

Bucșe elastice, **pentru fixare cu secțiune circulară cu increment de 1 mm. La lansarea comenzii vă rugăm să precizați Ø de prindere dorit.**

Standard:**DIN 6343****Precizie:**

Toleranțe de concentricitate: D = de la 1 până la 10 mm = 0,02 mm D = de la 10 până la 30 mm = 0,03 mm D = de la 30 până la 60 mm = 0,04 mm

Notă:

Alte diametre și forme (de exemplu pătrat sau hexagon) sunt disponibile **la cerere!**
Profil Ø 1,0 – 8,0 mm neted. De la Ø 8,5 mm cu caneluri transversale.

Descriere tehnică

Ø de prindere	18 mm
K	60 mm
Unghi α	15 grad
A	50 mm
F	48 mm

Lungimea totală L	94 mm
Tip	173 E
Tip produs	Bucșă elastică