



Universal cu trei bacuri cu centrare cilindrică de fontă, DIN 702-4, Ø exterior A: 315 mm



Date comandă

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 310100 315 |
| GTIN | 4019208026701 |
| Clasa articolului | 36R |

Descriere

Execuție:

- **Universal pentru strung acționat manual cu inel spiralat, cu strângere centrică.**
- **Corp din fontă sau oțel.**
- **Inel spiralat plan forjat în matrită, echilibrat și călit.**
- **Flancurile spiralei și flancurile de filet ale fălcilor sunt rectificate.**
- **Concentricitate ridicată.**

Aplicație:

Pentru arbori de mașini cu suport cilindric de centrare sau pentru prinderea cu flanșă. Fixarea cu șuruburi din partea posterioară. Flanșele brute trebuie întotdeauna finisate mai întâi pe mașină și apoi pe universal pentru strung.

Standard:

DIN 702-4.

Livrare:

1 set = 3 bacuri de interior călite, dispuse în trepte spre exterior și 1 set = 3 bacuri de exterior călite, dispuse în trepte spre interior.

1 cheie de strângere și șuruburi de prindere sau bolțuri de fixare pentru tipul corespunzător de universal.

Accesorii opționale:

Bacuri de schimb și de completare a se vedea Cod 314000 – 315200. **Protecție contra așchiilor** a se vedea Cod 312800.

Notă:

DIN 702-4 corespunde vechiului standard DIN 6350-1.

Universal autocentrant cu trei bacuri cu reglaj tangențial, consultați Cod 313110 – 313140.

Cod de culoare pentru accesorii: Universal Röhmm cu spirală plană și bacuri

Gaură E: 103 mm

Înălțime fără bacuri H_1 : 95 mm

Înălțime cu bacuri H_2 : 141 mm

Ø de centrare B: 260 mm

Adâncime de centrare C: 5 mm

Pătrat de cheie K: 14 mm

Descriere tehnică

| | |
|---------------------------------|--------------------------------------------|
| Înălțime cu bacuri H_2 | 141 mm |
| Turație maximă | 2000 min ⁻¹ |
| Gaură E | 103 mm |
| Înălțime fără bacuri H_1 | 95 mm |
| Adâncime de centrare C | 5 mm |
| Pătrat de cheie K | 14 mm |
| Greutate | 44,2 kg |
| Ø de centrare B | 260 mm |
| Ø exterior A | 315 mm |
| Standard | DIN 702-4 |
| Material | Fontă |
| Cod de culoare pentru accesorii | Universal Röhmm cu spirală plană și bacuri |
| Tip produs | Universal cu spirală plană |

Accesorii

Set de bacuri monobloc 3 piese, moi Pentru universal tip 315 mm

314620 315

| | |
|--------------------------------------------------------------------|------------|
| Set de portbacuri 3 piese, călite Pentru universal tip 315 mm | 314000 315 |
| Set de portbacuri 3 piese, călite Pentru universal tip 315 mm | 314020 315 |
| Set de bacuri de interior 3 piese, călite Pentru universal tip 315 | 315000 315 |
| Set de bacuri monobloc 3 piese, moi Pentru universal tip 315 mm | 314600 315 |
| Set de bacuri 3 piese, moi Pentru universal tip 315 mm | 314400 315 |
| Set de bacuri de exterior 3 piese, călite Pentru universal tip 315 | 315200 315 |
| Set de bacuri 3 piese, moi Pentru universal tip 315 mm | 314420 315 |