

3M**Bandă adezivă PVC, Culoarea: RED****Date comandă**

Numărul de comandă	083636 RED
GTIN	2050001712332
Clasa articolului	08M

Descriere**Execuție:**

3M™ 764i poate fi folosită pentru domenii de aplicație necritice, cum ar fi de pildă marcajul culorilor și legarea. Este rezistentă la coroziune, flexibilă, rezistentă la abraziune, ușor de aplicat și rezistentă la umezeală.

Benzile 3M™ colorate și de marcarea pe podea sunt perfecte în domeniul întreținerii clădirilor și pentru îmbunătățirea siguranței instalațiilor. Structura specială a benzilor adezive PVC colorate este rezistentă la zgârieturi, frecare, acțiunea agenților atmosferici, precum și la majoritatea substanțelor chimice. Ușor de prelucrat, foarte flexibilă chiar și pe suprafețe denivelate.

Notă:

Durabilitatea minimă indicată a produselor 3M™ se referă la respectarea directivelor privind depozitarea.

Descriere tehnică

Grosime	0,125 mm
Lungime	33 m
Lățime	50 mm

Culoarea	roșu
Denumirea producătorului	764i
Valabilitate de la data producției	12 lună
Tip de bandă adezivă	unilateral
Material de suport	Folie PVC
Rezistent la temperaturi de până la	29 °C
Temperatură de depozitare	20 - 23 °C
Adeziv	Cauciuc natural
Capacitate de întindere	180 %
Cu căptușeală	nu
Particularitate	moale și catifelat
Particularitate	rezistență la umezeală
Particularitate	rezistență la coroziune
Particularitate	rezistent la abraziune
Rezistență la rupere	2,28 N/mm
Utilizare	Marcare
Utilizare	Închidere
Utilizare	Legare
Forță de lipire pe oțel	0,21 N/mm
umiditate depozitare	50 - 60 %
Tip produs	Bandă adezivă