



Universal cu trei bacuri cu centrare cilindrică de oțel, DIN 702-4, Ø exterior A: 400 mm



Date comandă

Numărul de comandă	310500 400
GTIN	4019208027760
Clasa articolului	36R

Descriere

Execuție:

- **Universal pentru strung acționat manual cu inel spiralat, cu strângere centrică.**
- **Corp din fontă sau oțel.**
- **Inel spiralat plan forjat în matriță, echilibrat și călit.**
- **Flancurile spiralei și flancurile de filet ale fălcilor sunt rectificate.**
- **Concentricitate ridicată.**

Aplicație:

Pentru arbori de mașini cu suport cilindric de centrare sau pentru prinderea cu flanșă. Fixarea cu șuruburi din partea posterioară. Flanșele brute trebuie întotdeauna finisate mai întâi pe mașină și apoi pe universal pentru strung.

Standard:

DIN 702-4.

Livrare:

1 set = 3 bacuri de interior călite, dispuse în trepte spre exterior și 1 set = 3 bacuri de exterior călite, dispuse în trepte spre interior.

1 cheie de strângere și șuruburi de prindere sau bolțuri de fixare pentru tipul corespunzător de universal.

Accesorii opționale:

Bacuri de schimb și de completare a se vedea Cod 314000 – 315200. **Protecție contra așchiilor** a se vedea Cod 312800.

Notă:

DIN 702-4 corespunde vechiului standard DIN 6350-1.

Universal autocentrant cu trei bacuri cu reglaj tangențial, consultați Cod 313110 – 313140.

Cod de culoare pentru accesorii: Universal Röhmm cu spirală plană și bacuri

Gaură E: 136 mm

Înălțime fără bacuri H_1 : 105 mm

Înălțime cu bacuri H_2 : 148 mm

Ø de centrare B: 330 mm

Adâncime de centrare C: 5 mm

Pătrat de cheie K: 17 mm

Descriere tehnică

Ø exterior A	400 mm
Greutate	80 kg
Pătrat de cheie K	17 mm
Înălțime cu bacuri H_2	148 mm
Adâncime de centrare C	5 mm
Înălțime fără bacuri H_1	105 mm
Gaură E	136 mm
Ø de centrare B	330 mm
Turație maximă	1800 min ⁻¹
Standard	DIN 702-4
Material	Oțel
Cod de culoare pentru accesorii	Universal Röhmm cu spirală plană și bacuri
Tip produs	Universal cu spirală plană

Accesorii

Set de bacuri de exterior 3 piese, călite Pentru universal tip 315

315200 315

Set de portbacuri 3 piese, călite Pentru universal tip 315 mm	314020 315
Set de bacuri 3 piese, moi Pentru universal tip 315 mm	314400 315
Set de bacuri monobloc 3 piese, moi Pentru universal tip 315 mm	314620 315
Set de portbacuri 3 piese, călite Pentru universal tip 315 mm	314000 315
Set de bacuri de interior 3 piese, călite Pentru universal tip 315	315000 315
Set de bacuri 3 piese, moi Pentru universal tip 315 mm	314420 315
Set de bacuri monobloc 3 piese, moi Pentru universal tip 315 mm	314600 315