



Universal cu trei bacuri cu centrare cilindrică de oțel, DIN 702-4, Ø exterior A: 80 mm



Date comandă

Numărul de comandă	310500 80
GTIN	4019208028316
Clasa articolului	36R

Descriere

Execuție:

- **Universal pentru strung acționat manual cu inel spiralat, cu strângere centrică.**
- **Corp din fontă sau oțel.**
- **Inel spiralat plan forjat în matriță, echilibrat și călit.**
- **Flancurile spiralei și flancurile de filet ale fălcilor sunt rectificate.**
- **Concentricitate ridicată.**

Aplicație:

Pentru arbori de mașini cu suport cilindric de centrare sau pentru prinderea cu flanșă. Fixarea cu șuruburi din partea posterioară. Flanșele brute trebuie întotdeauna finisate mai întâi pe mașină și apoi pe universal pentru strung.

Standard:

DIN 702-4.

Livrare:

1 set = 3 bacuri de interior călite, dispuse în trepte spre exterior și 1 set = 3 bacuri de exterior călite, dispuse în trepte spre interior.

1 cheie de strângere și șuruburi de prindere sau bolțuri de fixare pentru tipul corespunzător de universal.

Accesorii opționale:

Bacuri de schimb și de completare a se vedea Cod 314000 – 315200. **Protecție contra așchiilor** a se vedea Cod 312800.

Notă:

DIN 702-4 corespunde vechiului standard DIN 6350-1.

Universal autocentrant cu trei bacuri cu reglaj tangențial, consultați Cod 313110 – 313140.

Cod de culoare pentru accesorii: Universal Röhmm cu spirală plană și bacuri

Gaură E: 19 mm

Înălțime fără bacuri H_1 : 39,5 mm

Înălțime cu bacuri H_2 : 53,5 mm

Ø de centrare B: 56 mm

Adâncime de centrare C: 3 mm

Pătrat de cheie K: 6 mm

Descriere tehnică

Ø exterior A	80 mm
Înălțime fără bacuri H_1	39,5 mm
Înălțime cu bacuri H_2	53,5 mm
Pătrat de cheie K	6 mm
Ø de centrare B	56 mm
Greutate	1,3 kg
Adâncime de centrare C	3 mm
Turație maximă	7000 min ⁻¹
Gaură E	19 mm
Standard	DIN 702-4
Material	Oțel
Cod de culoare pentru accesorii	Universal Röhmm cu spirală plană și bacuri
Tip produs	Universal cu spirală plană

Accesorii

Set de bacuri monobloc 3 piese, moi Pentru universal tip 80 mm

314600 80

Set de bacuri de interior 3 piese, călite Pentru universal tip
80

315000 80

Set de bacuri monobloc 3 piese, moi Pentru universal tip
80 mm

314620 80