

FAHRION®
FAHREYONDI PRESSION**Bucșă elastică pentru fixare cu secțiune circulară, DIN 6343, 173 E, Ø de prindere: 21mm****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 329550 21 |
| GTIN | 4045197309693 |
| Clasa articolului | 34D |

Descriere**Execuție:**

Bucșe elastice, **pentru fixare cu secțiune circulară cu increment de 1 mm. La lansarea comenzii vă rugăm să precizați Ø de prindere dorit.**

Standard:**DIN 6343****Precizie:**

Toleranțe de concentricitate: D = de la 1 până la 10 mm = 0,02 mm D = de la 10 până la 30 mm = 0,03 mm D = de la 30 până la 60 mm = 0,04 mm

Notă:

Alte diametre și forme (de exemplu pătrat sau hexagon) sunt disponibile **la cerere!**
Profil Ø 1,0 – 8,0 mm neted. De la Ø 8,5 mm cu caneluri transversale.

Descriere tehnică

| | |
|----------------|---------|
| A | 50 mm |
| F | 48 mm |
| Unghi α | 15 grad |
| K | 60 mm |
| Ø de prindere | 21 mm |

| | |
|-------------------|----------------|
| Lungimea totală L | 94 mm |
| Tip | 173 E |
| Tip produs | Bucșă elastică |