


**Bandă adezivă cu țesătură stabilizată, Lățime × lungime (mm×m): 50X50****Date comandă**

Numărul de comandă	083605 50X50
GTIN	4042448141354
Clasa articolului	08M

Descriere**Execuție:**

tesa® 53799 prezintă o mare putere de aderență la suprafețe abrazive. Se poate rupe simplu cu mâna, este hidrofugă, rezistentă la intemperii, adecvată pentru condiții dificile și foarte suplă. Astfel, este ideal pentru diverse lucrări de construcție și de reparații, dar și pentru ambalare, legare, lipire etc.

Notă:

Durabilitatea minimă indicată a produselor tesa® se referă la respectarea directivelor privind depozitarea.

Descriere tehnică

Grosime	0,31 mm
Culoarea	verde
Lungime	50 m
Denumirea producătorului	53799
Lățime	50 mm

Temperatură de depozitare	15 - 35 °C
Adeziv	Cauciuc natural
Capacitate de întindere	11 %
Material de suport	Țesătură
umiditate depozitare	50 - 70 %
Rezistent la temperaturi de până la	110 °C
Rezistență la rupere	7,7 N/mm
Cu căptușeală	nu
Particularitate	moale și catifelat
Particularitate	se rupe ușor cu mâna
Particularitate	rezistent la abraziune
Finețea țesăturii	80 mesh
Tip de bandă adezivă	unilateral
Utilizare	Legare
Utilizare	Împachetare
Utilizare	Legare
Utilizare	Acoperire
Utilizare	Lipire
Forță de lipire pe oțel	0,47 N/mm
Tip produs	Bandă adezivă