



**Universal cu trei bacuri cu centrare cilindrică de fontă, DIN 702-4, Ø exterior
A: 100 mm**



Date comandă

Numărul de comandă	310100 100
GTIN	4019208027449
Clasa articolului	36R

Descriere

Execuție:

- Universal pentru strung acționat manual cu inel spiralat, cu strângere centrică.
- Corp din fontă sau oțel.
- Inel spiralat plan forjat în matriță, echilibrat și călit.
- Flancurile spiralei și flancurile de filet ale fălcilor sunt rectificate.
- Concentricitate ridicată.

Aplicație:

Pentru arbori de mașini cu suport cilindric de centrare sau pentru prinderea cu flanșă. Fixarea cu șuruburi din partea posterioară. Flanșele brute trebuie întotdeauna finisate mai întâi pe mașină și apoi pe universal pentru strung.

Standard:

DIN 702-4.

Livrare:

1 set = 3 bacuri de interior călite, dispuse în trepte spre exterior și 1 set = 3 bacuri de exterior călite, dispuse în trepte spre interior.

1 cheie de strângere și șuruburi de prindere sau bolțuri de fixare pentru tipul corespunzător de universal.

Accesorii opționale:

Bacuri de schimb și de completare a se vedea Cod 314000 – 315200. **Protecție contra așchiilor** a se vedea Cod 312800.

Notă:

DIN 702-4 corespunde vechiului standard DIN 6350-1.

Universal autocentrant cu trei bacuri cu reglaj tangențial, consultați Cod 313110 – 313140.

Cod de culoare pentru accesorii: Universal Röhmm cu spirală plană și bacuri

Gaură E: 20 mm

Înălțime fără bacuri H₁: 50 mm

Înălțime cu bacuri H₂: 68 mm

Ø de centrare B: 70 mm

Adâncime de centrare C: 3 mm

Pătrat de cheie K: 8 mm

Descriere tehnică

Înălțime cu bacuri H ₂	68 mm
Ø exterior A	100 mm
Înălțime fără bacuri H ₁	50 mm
Greutate	2,9 kg
Adâncime de centrare C	3 mm
Turație maximă	4500 min ⁻¹
Gaură E	20 mm
Ø de centrare B	70 mm
Pătrat de cheie K	8 mm
Standard	DIN 702-4
Material	Fontă
Cod de culoare pentru accesorii	Universal Röhmm cu spirală plană și bacuri
Tip produs	Universal cu spirală plană

Accesorii

Set de bacuri monobloc 3 piese, moi Pentru universal tip 100 mm

314620 100

Set de bacuri 3 piese, moi Pentru universal tip 100 mm	314400 100
Set de bacuri monobloc 3 piese, moi Pentru universal tip 100 mm	314600 100
Set de bacuri de interior 3 piese, călite Pentru universal tip 100	315000 100
Set de bacuri de exterior 3 piese, călite Pentru universal tip 100	315200 100
Set de portbacuri 3 piese, călite Pentru universal tip 100 mm	314000 100