

3M**Benzi adezive pentru filament, Lățime × lungime (mm×m): 50X50**

Date comandă

Numărul de comandă	083666 50X50
GTIN	2050001712370
Clasa articolului	08M

Descriere

Execuție:

3M™ 8954 este fabricată din PP cu **întăritură foarte rezistentă din fibră de sticlă (longitudinală și transversală)** cu rezistență foarte ridicată la rupere și la abraziune.

Recomandată pentru transportul produselor periculoase!

Aplicație:

Pentru legare și fixare, de exemplu cu rol de siguranță, pentru paleți sau produse.

Notă:

Durabilitatea minimă indicată a produselor 3M™ se referă la respectarea directivelor privind depozitarea.

Descriere tehnică

Denumirea producătorului	8954
Culoarea	transparent
Lățime	50 mm
Grosime	0,13 mm

Lungime	50 m
Tip de bandă adezivă	unilateral
durabilitate minimă	12 lună
Capacitate de întindere	10 %
Material de suport	Folie PP
Cu căptușeală	nu
umiditate depozitare	50 %
Rezistență la rupere	13,5 N/mm
Adeziv	Cauciuc de sinteză
Particularitate	rezistență la umezeală
Particularitate	rezistent la rupere
Particularitate	rezistent la abraziune
Utilizare	Lipire
Utilizare	Legare
Utilizare	Împachetare
Temperatură de depozitare	21 °C
Rezistent la temperaturi de până la	60 °C
Forță de lipire pe oțel	0,7 N/mm
Tip produs	Bandă adezivă