

Garant**Mandrine HT, BT 40 scurt, Ø de strângere D1: 12mm****Date comandă**

Numărul de comandă	303450 12
GTIN	4045197586995
Clasa articolului	31H

Descriere**Execuție:**

- Rigiditate foarte ridicată datorită construcției optimizate.
- Posibilitate de reglare axială pe lungime, interval de reglaj 10 mm.

Avantaj:

- Momente cu transmisibilitate maximă, 550 Nm, model HT (High Torque) care garantează siguranța procesului.
- Proprietăți de amortizare ideale, care permit obținerea unei suprafețe foarte bune a pieselor, creșterea durabilității și protejarea arborelui.
- Rezistență la temperaturi de până la 120 °C.

Aplicație:

Mai ales pentru așchiera dificilă la frezare.

Livrare:

Inclusiv cheie hexagonală cu mâner tip T.

Accesorii opționale:

Șuruburi de tragere (AB) cod 308760 – 308802.

Notă:

Atenție la sculele extralungi și la prelucrarea TPC.

Descriere tehnică

Lungime activă dimensiune A	58 mm
Ø de prindere D ₁	12 mm
Reducție recomandată	302140; 302135

Lungime utilă L ₁	31 mm
Ø exterior D	42 mm
Suport	BT 40 scurt
Normă pentru suport	ISO 7388-2
Normă pentru suport	JIS B6339
Forma	ADB
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de așchiere	HPC
Strategie de așchiere	HSC
Tip produs	Mandrină hidraulică

Accesorii

Șurub de tragere Hurco 45° cu ajustajetanșat Recomandat pentru con ISO 40	308802 40
Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308795 40
Șurub de strângere și de ajustare Hurco 45° cu alezaj de 4 mmetanșat Recomandat pentru con ISO 40	308801 40
Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308760 40
Cheie de fixare pentru șurubul de tragereDIN ISO 7388-1 (fostul DIN 69872) potrivit pentru dimensiune conică 40	308820 40
Șurub de tragere Hurco 90° cu ajustajetanșat Recomandat pentru con ISO 40	308806 40
Șurub de tragere 60°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308785 40
Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308790 40
Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308765 40

Cheie de fixare pentru șurubul de tragerelSO 7388 potrivit
pentru dimensiune conică 40

308830 40