

Garant**Mandrine HT cu orificii ale canalului de răcire, BT 40 scurt, Ø de strângere D1: 12mm****Date comandă**

Numărul de comandă	303451 12
GTIN	4045197644794
Clasa articolului	31H

Descriere**Execuție:**

- **Rigiditate foarte ridicată datorită construcției optimizate.**
- **Posibilitate de reglare axială pe lungime, interval de reglaj 10 mm.**

Avantaj:

- **Momente cu transmisibilitate maximă, 550 Nm, model HT (High Torque) care garantează siguranța procesului.**
- **Proprietăți de amortizare ideale, care permit obținerea unei suprafețe foarte bune a pieselor, creșterea durabilității și protejarea arborelui.**
- **Rezistență la temperaturi de până la 120 °C.**

Aplicație:

Mai ales pentru așchiera dificilă la frezare.

Livrare:

Inclusiv cheie hexagonală cu mâner tip T.

Accesorii opționale:

Șuruburi de tragere (AB) cod 308760 – 308802.

Notă:

Atenție la sculele extralungi și la prelucrarea TPC.

Descriere tehnică

Lungime activă dimensiune A	58 mm
Lungime utilă L ₁	31 mm

Ø de prindere D ₁	12 mm
Reducție recomandată	302140; 302135
Ø exterior D	42 mm
Suport	BT 40 scurt
Normă pentru suport	ISO 7388-2
Normă pentru suport	JIS B6339
Forma	ADB
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de așchiere	HPC
Strategie de așchiere	HSC
Orificiu pentru canalul de răcire	da
Tip produs	Mandrină hidraulică

Accesorii

Cheie de fixare pentru șurubul de tragere ISO 7388 potrivit pentru dimensiune conică 40	308830 40
Cheie de fixare pentru șurubul de tragere DIN ISO 7388-1 (fostul DIN 69872) potrivit pentru dimensiune conică 40	308820 40
Șurub de tragere Hurco 90° cu ajustaj etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308806 40
Șurub de tragere 90° etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308790 40
Șurub de tragere 45° etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308760 40
Șurub de strângere și de ajustare Hurco 45° cu alezaj de 4 mm etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308801 40
Șurub de tragere Hurco 45° cu ajustaj etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308802 40
	308765 40

Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO
40

Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO
40

308795 40

Șurub de tragere 60°etanșat Recomandat pentru con ISO
40

308785 40