

HOLEX**Bucșă elastică ER, ER 40, Ø nominal de strângere d: 23mm****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 309040 23 |
| GTIN | 4045197151858 |
| Clasa articolului | 32Z |

Descriere**Execuție:**

Complet călite și rectificate. Lustruite.

Notă:

Gama Ø de strângere este fiecare cu până la 1 mm mai mică, de exemplu, Ø 10 – 9 mm, în afară de Ø 1, 1,5 și 2 (aici doar 0,5 mm).

Descriere tehnică

| | |
|--------------------------|----------------|
| Ø nominal de strângere d | 23 mm |
| Suport | ER 40 |
| Standard | ISO 15488-B |
| Concentricitate | ≤ 10 µm |
| Tip | 472 E |
| Ø exterior D | 41 mm |
| Lungimea totală L | 46 mm |
| Tip produs | Bucșă elastică |

