

Garant**Mandrine HT cu orificii ale canalului de răcire, BT 40 scurt, Ø de strângere D1: 16mm****Date comandă**

Numărul de comandă	303451 16
GTIN	4045197644800
Clasa articolului	31H

Descriere**Execuție:**

- **Rigiditate foarte ridicată datorită construcției optimizate.**
- **Posibilitate de reglare axială pe lungime, interval de reglaj 10 mm.**

Avantaj:

- **Momente cu transmisibilitate maximă, 550 Nm, model HT (High Torque) care garantează siguranța procesului.**
- **Proprietăți de amortizare ideale, care permit obținerea unei suprafețe foarte bune a pieselor, creșterea durabilității și protejarea arborelui.**
- **Rezistență la temperaturi de până la 120 °C.**

Aplicație:

Mai ales pentru așchiera dificilă la frezare.

Livrare:

Inclusiv cheie hexagonală cu mâner tip T.

Accesorii opționale:

Șuruburi de tragere (AB) cod 308760 – 308802.

Notă:

Atenție la sculele extralungi și la prelucrarea TPC.

Descriere tehnică

Lungime activă dimensiune A	72,5 mm
Ø de prindere D ₁	16 mm

Lungime utilă L ₁	45,5 mm
Ø exterior D	46 mm
Suport	BT 40 scurt
Normă pentru suport	ISO 7388-2
Normă pentru suport	JIS B6339
Forma	ADB
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de așchiere	HPC
Strategie de așchiere	HSC
Orificiu pentru canalul de răcire	da
Tip produs	Mandrină hidraulică

Accesorii

Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308765 40
Cheie de fixare pentru șurubul de tragere DIN ISO 7388-1 (fostul DIN 69872) potrivit pentru dimensiune conică 40	308820 40
Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308790 40
Cheie de fixare pentru șurubul de tragere ISO 7388 potrivit pentru dimensiune conică 40	308830 40
Șurub de tragere 60°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308785 40
Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308795 40
Șurub de tragere Hurco 90° cu ajustajetanșat Recomandat pentru con ISO 40	308806 40
Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308760 40

Șurub de tragere Hurco 45° cu ajustajetanșat Recomandat pentru con ISO 40

308802 40

Șurub de strângere și de ajustare Hurco 45° cu alezaj de 4 mmetanșat Recomandat pentru con ISO 40

308801 40