

**HOLEX****Bucșă elastică ER, ER 40, Ø nominal de strângere d: 4mm****Date comandă**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 309040 4      |
| GTIN               | 4045197151667 |
| Clasa articolului  | 32Z           |

**Descriere****Execuție:**

Complet călite și rectificate. Lustruite.

**Notă:**

**Gama Ø de strângere este fiecare cu până la 1 mm mai mică, de exemplu, Ø 10 – 9 mm, în afară de Ø 1, 1,5 și 2 (aici doar 0,5 mm).**

**Descriere tehnică**

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Ø nominal de strângere d | 4 mm           |
| Suport                   | ER 40          |
| Standard                 | ISO 15488-B    |
| Concentricitate          | ≤ 10 µm        |
| Tip                      | 472 E          |
| Ø exterior D             | 41 mm          |
| Lungimea totală L        | 46 mm          |
| Tip produs               | Bucșă elastică |

