



Portsculă HD medie, subțire, forma ADB, BT 40, Ø de strângere D1: 16mm



Date comandă

Numărul de comandă

303455 16

GTIN

Clasa articolului

33W

Descriere

Execuție:

- **Concentricitate $\leq 3 \mu\text{m}$.**
- **Posibilitate de ajustare axială pe lungime (interval de reglaj 10 mm).**
- **Flexibilă datorită folosirii reducățiilor.**
- **Presiunea lichidului de răcire de până la 80 bari.**

Aplicație:

Pentru găurire, alezare și frezare de **finisare**.

Livrare:

Inclusiv cheie hexagonală cu mâner tip T.

Accesorii opționale:

Șuruburi de tragere (tiretă PS) Cod 308760 – 308806. Reducții Cod 302135 / 302180.

Descriere tehnică

L ₂	45 mm
Filet M	M12×1
Ø D ₂	38 mm
Lungime activă dimensiune A	90 mm
Ø de prindere D ₁	16 mm
Ø exterior D	49,5 mm
Suport	BT 40

Normă pentru suport	ISO 7388-2
Normă pentru suport	JIS B6339
Forma	ADB
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de așchiere	HPC
Tip produs	Mandrină hidraulică

Accesorii

Șurub de tragere Hurco 45° cu ajustajetanșat Recomandat pentru con ISO 40	308802 40
Cheie de fixare pentru șurubul de tragereDIN ISO 7388-1 (fostul DIN 69872) potrivit pentru dimensiune conică 40	308820 40
Șurub de tragere Hurco 90° cu ajustajetanșat Recomandat pentru con ISO 40	308806 40
Șurub de tragere 60°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308785 40
Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308795 40
Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308790 40
Cheie de fixare pentru șurubul de tragereISO 7388 potrivit pentru dimensiune conică 40	308830 40
Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308765 40
Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308760 40
Șurub de strângere și de ajustare Hurco 45° cu alezaj de 4 mmetanșat Recomandat pentru con ISO 40	308801 40