



## Portsculă HD medie, subțire, forma ADB, BT 40, Ø de strângere D1: 32mm



### Date comandă

Numărul de comandă

303455 32

GTIN

Clasa articolului

33W

### Descriere

#### Execuție:

- **Concentricitate  $\leq 3 \mu\text{m}$ .**
- **Posibilitate de ajustare axială pe lungime (interval de reglaj 10 mm).**
- **Flexibilă datorită folosirii reducățiilor.**
- **Presiunea lichidului de răcire de până la 80 bari.**

#### Aplicație:

Pentru găurire, alezare și frezare de **finisare**.

#### Livrare:

Inclusiv cheie hexagonală cu mâner tip T.

#### Accesorii opționale:

Șuruburi de tragere (tiretă PS) Cod 308760 – 308806. Reducții Cod 302135 / 302180.

### Descriere tehnică

L <sub>2</sub>	48 mm
Ø D <sub>2</sub>	63 mm
Filet M	M16×1
Ø de prindere D <sub>1</sub>	32 mm
Lungime activă dimensiune A	90 mm
Ø exterior D	62 mm
Suport	BT 40

Normă pentru suport	ISO 7388-2
Normă pentru suport	JIS B6339
Forma	ADB
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min <sup>-1</sup>
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de așchiere	HPC
Tip produs	Mandrină hidraulică

## Accesorii

Bucșe intermediare crestate cu răcirecu răcire Ø de strângere D1 18 mm	302175 18
Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308790 40
Bucșe intermediare crestate cu răcirecu răcire Ø de strângere D1 20 mm	302175 20
Bucșe intermediare crestate cu răcirecu răcire Ø de strângere D1 8 mm	302175 8
Șurub de tragere Hurco 90° cu ajustajetanșat Recomandat pentru con ISO 40	308806 40
Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308760 40
Bucșe intermediare crestate cu etanșareetanșat Ø de strângere D1 12 mm	302180 12
Bucșe intermediare crestate cu răcirecu răcire Ø de strângere D1 6 mm	302175 6
Cheie de fixare pentru șurubul de tragereDIN ISO 7388-1 (fostul DIN 69872) potrivit pentru dimensiune conică 40	308820 40
Bucșe intermediare crestate cu etanșareetanșat Ø de strângere D1 20 mm	302180 20
Bucșe intermediare crestate cu răcirecu răcire Ø de strângere D1 10 mm	302175 10

Bucșe intermediare crestate cu etanșareetanșat Ø de strângere D1 6 mm	302180 6
Bucșe intermediare crestate cu răcirecu răcire Ø de strângere D1 25 mm	302175 25
Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308795 40
Bucșe intermediare crestate cu răcirecu răcire Ø de strângere D1 16 mm	302175 16
Bucșe intermediare crestate cu răcirecu răcire Ø de strângere D1 12 mm	302175 12
Bucșe intermediare crestate cu etanșareetanșat Ø de strângere D1 25 mm	302180 25
Bucșe intermediare crestate cu etanșareetanșat Ø de strângere D1 10 mm	302180 10
Bucșe intermediare crestate cu etanșareetanșat Ø de strângere D1 16 mm	302180 16
Șurub de tragere 60°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308785 40
Cheie de fixare pentru șurubul de tragerelISO 7388 potrivit pentru dimensiune conică 40	308830 40
Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308765 40
Bucșe intermediare crestate cu răcirecu răcire Ø de strângere D1 14 mm	302175 14
Bucșe intermediare crestate cu etanșareetanșat Ø de strângere D1 14 mm	302180 14
Șurub de strângere și de ajustare Hurco 45° cu alezaj de 4 mmetanșat Recomandat pentru con ISO 40	308801 40
Bucșe intermediare crestate cu etanșareetanșat Ø de strângere D1 18 mm	302180 18
Șurub de tragere Hurco 45° cu ajustajetanșat Recomandat pentru con ISO 40	308802 40
Bucșe intermediare crestate cu etanșareetanșat Ø de strângere D1 8 mm	302180 8