

Garant**Mandrine pentru buçe elastice, extra subțiri, BT 40 A = 120, Gama de prindere: 2-6mm****Date comandă**

Numărul de comandă	302866 2-6
GTIN	4045197821577
Clasa articolului	31A

Descriere**Execuție:**

- Conul exterior și cel interior sunt rectificat.
- Cozi superfinisate.
- **Bucșa elastică este strânsă din spate în mandrină cu un șurub de fixare, nu este necesară piuliță de strângere!**

Avantaj:

Forma constructivă extrem de subțire permite prelucrarea chiar și în cazul componentelor greu accesibile, de ex. la execuția sculelor și matrițelor.

Aplicație:

Pentru fixarea sculelor cu coadă cilindrică conform DIN 6499.

Livrare:

Inclusiv șurub de strângere și cheie cu mâner T.

Accesorii opționale:

Șurub de tragere (AB) Cod 308600 – 308806,

cheie de strângere pentru șuruburi de tragere Cod 308820 – 308835,

GARANT buçe elastice tip ER Cod 309563

ALBRECHT buçe elastice Cod 309572 – 309573.

Strategie de aşchiere: HSC

Ø D₁: 9 mm

Ø D₂: 13 mm

Ø exterior D: 27 mm

Descriere tehnică

Lungime activă dimensiune A	120 mm
Ø D ₁	9 mm
Gama de prindere	2 - 6 mm
Ø D ₂	13 mm
Ø exterior D	27 mm
Suport	BT 40 A = 120
Normă pentru suport	JIS B6339
Normă pentru suport	ISO 7388-2
Forma	A
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 5 μm
Strategie de așchiere	HSC
Tip produs	Mandrină cu bucă elastică

Accesorii

Șurub de tragere Mazak, forma A Recomandat pentru con ISO 40M	308670 40M
Șurub de tragere etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40	308650 40
Șurub de tragere, 18CrNiMo7 Forma A Recomandat pentru con ISO 40	308605 40
Cheie de fixare pentru șurubul de tragere ISO 7388 potrivit pentru dimensiune conică 40	308830 40
Șurub de tragere 60° etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308785 40
Șurub de tragere 90° etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308795 40
Șurub de tragere etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40	308620 40
	308790 40

Șurub de tragere 90° etanșat Recomandat pentru con ISO 40

Șurub de tragere etanșat Recomandat pentru con ISO 40 308635 40

Șurub de tragere etanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40 308610 40

Șurub de tragere Mori-Seiki, etanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40 308625 40

Șurub de tragere 45° etanșat Recomandat pentru con ISO 40 308760 40

Șurub de tragere special fără filet interior etanșat Recomandat pentru con ISO 40 308700 40

Șurub de tragere Hurco 45° cu ajustaj etanșat Recomandat pentru con ISO 40 308802 40

Șurub de tragere 45° etanșat Recomandat pentru con ISO 40 308765 40

Accesoriu pentru moment de strângere pentru Șurub de tragere conform DIN 69872 potrivit pentru dimensiune conică 40 308810 40

Șurub de tragere Hurco 90° cu ajustaj etanșat Recomandat pentru con ISO 40 308806 40

Șurub de tragere special fără filet interior etanșat Recomandat pentru con ISO 40 308720 40

Șurub de tragere Forma A Recomandat pentru con ISO 40 308600 40

Șurub de tragere Mori-Seiki, etanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40 308630 40

Șurub de tragere Hurco 45° cu alezaj și ajustaj etanșat Recomandat pentru con ISO 40 308801 40

Accesoriu pentru moment de strângere pentru Șurub de tragere conform ISO 7388 potrivit pentru dimensiune conică 40 308812 40

Șurub de tragere special cu filet interior Recomandat pentru con ISO 40 308740 40

Cheie de fixare pentru șurubul de tragere DIN ISO 7388-1 (fostul DIN 69872) potrivit pentru dimensiune conică 40 308820 40

Șurub de tragere Forma B Recomandat pentru con ISO 40 308640 40

Șurub de tragere, 18CrNiMo7 etanșat, forma B Recomandat
pentru con ISO 40

308615 40

Șurub de tragere etanșat Recomandat pentru con ISO 40

308660 40