

Garant**Mandrine pentru buçe elastice, extra subțiri, BT 40 A = 160, Gama de prindere: 2-6mm****Date comandă**

Numărul de comandă	302868 2-6
GTIN	4045197821584
Clasa articolului	31A

Descriere**Execuție:**

- **Conul exterior și cel interior sunt rectificat.**
- **Cozi superfinisate.**
- **Bucșa elastică este strânsă din spate în mandrină cu un șurub de fixare, nu este necesară piuliță de strângere!**

Avantaj:

Forma constructivă extrem de subțire permite prelucrarea chiar și în cazul componentelor greu accesibile, de ex. la execuția sculelor și matrițelor.

Aplicație:

Pentru fixarea sculelor cu coadă cilindrică conform DIN 6499.

Livrare:

Inclusiv șurub de strângere și cheie cu mâner T.

Accesorii opționale:

Șurub de tragere (AB) Cod 308600 – 308806,
cheie de strângere pentru șuruburi de tragere Cod 308820 – 308835,

GARANT buçe elastice tip ER Cod 309563

ALBRECHT buçe elastice Cod 309572 – 309573.

Strategie de așchiere: HSC

Ø D₁: 9 mm

Ø D₂: 13 mm

Ø exterior D: 27 mm

Descriere tehnică

Gama de prindere	2 - 6 mm
Lungime activă dimensiune A	160 mm
Ø exterior D	27 mm
Ø D ₁	9 mm
Ø D ₂	13 mm
Suport	BT 40 A = 160
Normă pentru suport	ISO 7388-2
Normă pentru suport	JIS B6339
Forma	A
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 5 μm
Strategie de așchiere	HSC
Tip produs	Mandrină cu bucșă elastică

Accesorii

Accesoriu pentru moment de strângere pentru Șurub de tragere conform DIN 69872 potrivit pentru dimensiune conică 40	308810 40
Cheie de fixare pentru șurubul de tragere DIN ISO 7388-1 (fostul DIN 69872) potrivit pentru dimensiune conică 40	308820 40
Șurub de tragere Forma B Recomandat pentru con ISO 40	308640 40
Șurub de tragere Mori-Seiki, etanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40	308630 40
Șurub de tragere special cu filet interior Recomandat pentru con ISO 40	308740 40
Șurub de tragere Hurco 45° cu alezaj și ajustaj etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308801 40
Șurub de tragere special fără filet interior etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308720 40
	308610 40

Șurub de tragere etanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40

Șurub de tragere 45° etanșat Recomandat pentru con ISO 40

308760 40

Șurub de tragere 45° etanșat Recomandat pentru con ISO 40

308765 40

Șurub de tragere Forma A Recomandat pentru con ISO 40

308600 40

Șurub de tragere Hurco 90° cu ajustaj etanșat Recomandat pentru con ISO 40

308806 40

Cheie de fixare pentru șurubul de tragere ISO 7388 potrivit pentru dimensiune conică 40

308830 40

Șurub de tragere etanșat Recomandat pentru con ISO 40

308635 40

Șurub de tragere 90° etanșat Recomandat pentru con ISO 40

308795 40

Șurub de tragere etanșat Recomandat pentru con ISO 40

308660 40

Șurub de tragere, 18CrNiMo7 Forma A Recomandat pentru con ISO 40

308605 40

Șurub de tragere, 18CrNiMo7 etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40

308615 40

Șurub de tragere etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40

308650 40

Șurub de tragere etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40

308620 40

Șurub de tragere 60° etanșat Recomandat pentru con ISO 40

308785 40

Accesoriu pentru moment de strângere pentru Șurub de tragere conform ISO 7388 potrivit pentru dimensiune conică 40

308812 40

Șurub de tragere special fără filet interior etanșat Recomandat pentru con ISO 40

308700 40

Șurub de tragere Mazak, forma A Recomandat pentru con ISO 40M

308670 40M

Șurub de tragere Mori-Seiki, etanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40

308625 40

308790 40

Șurub de tragere 90° etanșat Recomandat pentru con ISO 40

Șurub de tragere Hurco 45° cu ajustaj etanșat Recomandat pentru con ISO 40

308802 40