

Garant**Portsculă pentru freză cu alezaj amortizat la vibrații, BT 40 A = 300, Ø dorn d1: 22mm****Date comandă**

Numărul de comandă	303051 22
GTIN	4045197821669
Clasa articolului	31A

Descriere**Execuție:**

- **Formă cilindrică.**
- **Coada conică, cepul de prindere și suprafețele de contact ale manșonului sunt rectificate.**
- **Cu RFID/gaură Balluffchip.**
- **Suprafață de contact mărită a manșonului.**
- **Model cu amortizarea vibrațiilor, prindere cu miez cu amortizare a vibrațiilor.**

Avantaj:

Tendență de vibrație semnificativ mai redusă! Creștere semnificativă a avansului!

Livrare:

Inclusiv șurub de strângere pentru freză și piesă de antrenare.

Accesorii opționale:

Cheie specială Cod 309840.

Notă:

La cerere se pot livra și alte referințe.

Descriere tehnică

Ø exterior D	48 mm
Ø dornului d ₁	22 mm
Lungime activă dimensiune A	300 mm
Lungimea dornului de frezare L ₄	19 mm
Suport	BT 40 A = 300
Standard	DIN 6357

Normă pentru suport	ISO 7388-2
Normă pentru suport	JIS B6339
Normă pentru suport	DIN 69882-3
Forma	A
Calitatea echilibrării G la turația	G 6,3 la 8000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 6 μm
Strategie de așchiere	HPC
Oscilație	Amortizat
Tip produs	Portsculă pentru freză cu alezaj

Accesorii

Șurub de tragere 60°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308785 40
Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308765 40
Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308760 40
Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308790 40
Șurub de tragere Hurco 90° cu ajustajetanșat Recomandat pentru con ISO 40	308806 40
Cheie specială Pentru Ø dornului 22 mm	309840 22
Șurub de tragere Hurco 45° cu ajustajetanșat Recomandat pentru con ISO 40	308802 40
Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308795 40
Șurub de strângere și de ajustare Hurco 45° cu alezaj de 4 mmetanșat Recomandat pentru con ISO 40	308801 40