

**Garant**

**Portsculă pentru freză cu alezaj cu amortizarea vibrațiilor, conic, HSK-A 63  
A = 200, Ø dorn d1: 16 mm**


**Date comandă**

Numărul de comandă	306703 16
GTIN	4045197821775
Clasa articolului	31A

**Descriere**
**Execuție:**

- Coadă, diametrul de fixare al frezei, suprafața frontală și manșonul sunt rectificat.
- Cu gaură Ballufchip.
- Suprafață de așezare a manșonului mărită.

**Model cu amortizarea vibrațiilor, prindere cu miez cu amortizare a vibrațiilor.**

**Avantaj:**

Tendință de vibrație semnificativ mai redusă! Creștere semnificativă a avansului!

**Livrare:**

Inclusiv șurub de strângere pentru freză și piesă de antrenare.

**Accesorii opționale:**

Cheie specială Cod 309840, conductă cu lichid de răcire Cod 309880.

**Notă:**

La cerere se pot livra și alte referințe.

Ø exterior D: 50 mm

Ø D<sub>2</sub>: 38 mm

Lungimea dornului de frezare L<sub>4</sub>: 17 mm

**Descriere tehnică**

Ø exterior D	50 mm
Ø dornului d <sub>1</sub>	16 mm
Ø D <sub>2</sub>	38 mm

Lungimea dornului de frezare L <sub>4</sub>	17 mm
Suport	HSK-A 63 A = 200
Standard	DIN 6357
Normă pentru suport	DIN 69882-3
Normă pentru suport	DIN 69893
Normă pentru suport	ISO 12164-1
Forma	A
Calitatea echilibrării G la turația	G 6,3 la 8000 min <sup>-1</sup>
Concentricitate	≤ 6 μm
Strategie de așchiere	HPC
Oscilație	Amortizat
Tip produs	Portsculă pentru freză cu alezaj

---

## Accesorii

Cheie specială Pentru Ø dornului 16 mm	309840 16
--	-----------