

**Garant****Universal cu trei bacuri oțel con scurt, DIN 702-3, Ø exterior A / Con: 250/6mm**

## Date comandă

Numărul de comandă	310670 250/6
GTIN	4045197152138
Clasa articolului	31R

## Descriere

### Execuție:

- Universal pentru strung acționat manual cu inel spiralat, cu strângere centrică.
- Corp din oțel cu greutate și inerție reduse.
- Inel spiralat plan forjat în matriță, echilibrat și călit.
- Flancurile spiralei și flancurile de filet ale fălcilor sunt rectificat.
- Concentricitate ridicată.

### Aplicație:

Universalul se poate monta de fiecare dată fără flanșă intermediară direct pe capul arborelui.

Pentru cap de arbore conform DIN 55029 cu șuruburi prizoniere Camlock.

### Standard:

**DIN 702-2.**

### Livrare:

1 cheie de strângere și șuruburi de prindere sau bolțuri de fixare pentru tipul corespunzător de universal.

1 set bacuri reversibile **cu dantură înclinată.**

### Accesorii opționale:

**Bacuri de schimb și de completare** a se vedea Cod 314000 – 315200. **Protecție contra așchiilor** consultați Cod 312800.

**Notă:**

Universal autocentrant cu trei bacuri cu reglaj tangențial, consultați Cod 313120 – 313140.

DIN 702-2 corespunde vechiului standard DIN 55027.

Cod de culoare pentru accesorii: Universal Röhmm cu spirală plană și bacuri

Gaură E: 76 mm

Înălțime fără bacuri H<sub>1</sub>: 83 mm

Înălțime cu bacuri H<sub>2</sub>: 124 mm

Număr de șuruburi prizoniere: 6

Mărimea șuruburilor prizoniere: 5/8-18

Pătrat de cheie K: 12 mm

**Descriere tehnică**

Ø exterior A	250 mm
Mărimea conului	6
Mărimea șuruburilor prizoniere	5/8-18
Greutate	28,5 kg
Înălțime fără bacuri H <sub>1</sub>	83 mm
Pătrat de cheie K	12 mm
Număr de șuruburi prizoniere	6
Turație maximă	2700 min <sup>-1</sup>
Gaură E	76 mm
Înălțime cu bacuri H <sub>2</sub>	124 mm
Standard	DIN 702-3
Cod de culoare pentru accesorii	Universal Röhmm cu spirală plană și bacuri
Tip produs	Universal cu spirală plană

**Accesorii**

Set de portbacuri 3 piese, călite Pentru universal tip 250 mm	314020 250
Set de bacuri monobloc 3 piese, moi Pentru universal tip 250 mm	314600 250

Set de bacuri 3 piese, moi Pentru universal tip 250 mm	314420 250
Set de bacuri 3 piese, moi Pentru universal tip 250 mm	314400 250
Opritor Înălțime h 15 mm	313033 15
Set de bacuri de exterior 3 piese, călite Pentru universal tip 250	315200 250
Opritor pentru piesele de prelucrat, modul de bază Înălțime h 15 mm	313036 15
Set de portbacuri 3 piese, călite Pentru universal tip 250 mm	314000 250
Set de bacuri monobloc 3 piese, moi Pentru universal tip 250 mm	314620 250
Set de bacuri de interior 3 piese, călite Pentru universal tip 250	315000 250