

HAINBUCH**Menghină MANOK, Cap de strângere (SK): 42****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 329810 42 |
| GTIN | 2050001922472 |
| Clasa articolului | 33H |

Descriere**Execuție:**

Menghină staționară din fontă masivă. Forță de fixare, precizie și rigiditate ridicate.

Aplicație:

Posibilități multiple de utilizare, de ex. la centre de prelucrare, aparate de măsură, mașini de găurit cu coloană.

Livrare:

Inclusiv 1 cheie de strângere.

Notă:

Capete de strângere recomandate, vezi Cod 329910–329946.

Descriere tehnică

| | |
|-----------------------|---------|
| Lățime B | 159 mm |
| Înălțime H | 124 mm |
| Greutate | 15 kg |
| Lungime L | 214 mm |
| Referință de prindere | 42 |
| Acuratețe la repetare | 0,01 mm |

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Ø cap | 80 mm |
| Distanță între găurile de fixare | 184 mm |
| Ø cercului de orificii | 120 mm |
| Deschiderea cheii | 17 mm |
| Forță de strângere maximă | 80 kN |
| Gama de prindere | 4 - 42 mm |
| Tip produs | Menghină |