

HAINBUCH**Menghină MANOK, Cap de strângere (SK): 52****Date comandă**

Numărul de comandă	329810 52
GTIN	2050001922489
Clasa articolului	33H

Descriere**Execuție:**

Menghină staționară din fontă masivă. Forță de fixare, precizie și rigiditate ridicate.

Aplicație:

Posibilități multiple de utilizare, de ex. la centre de prelucrare, aparate de măsură, mașini de găurit cu coloană.

Livrare:

Inclusiv 1 cheie de strângere.

Notă:

Capete de strângere recomandate, vezi Cod 329910–329946.

Descriere tehnică

Înălțime H	124 mm
Lățime B	159 mm
Greutate	14 kg
Lungime L	214 mm
Referință de prindere	52
Deschiderea cheii	17 mm

Distanță între găurile de fixare	184 mm
Acuratețe la repetare	0,01 mm
Forță de strângere maximă	90 kN
Ø cercului de orificii	120 mm
Ø cap	80 mm
Gama de prindere	4 - 52 mm
Tip produs	Menghină