

**Garant****Universal cu trei bacuri oțel con scurt, DIN 702-3, Ø exterior A / Con: 160/5mm**

## Date comandă

Numărul de comandă	310750 160/5
GTIN	4045197152145
Clasa articolului	31R

## Descriere

### Execuție:

- **Universal pentru strung acționat manual cu inel spiralat, cu strângere centrică.**
- **Corp din oțel cu greutate și inerție reduse.**
- **Inel spiralat plan forjat în matriță, echilibrat și călit.**
- **Flancurile spiralei și flancurile de filet ale fălcilor sunt rectificat.**
- **Concentricitate ridicată.**

### Aplicație:

**Universalul se poate monta de fiecare dată fără flanșă intermediară direct pe capul arborelui.**

Pentru cap de arbore conform DIN 55027 cu **șuruburi prizoniere și piulițe cu guler.**

### Standard:

**DIN 702-3.**

### Livrare:

1 cheie de strângere și șuruburi de prindere sau bolțuri de fixare pentru tipul corespunzător de universal.

1 set bacuri reversibile **cu dantură înclinată.**

### Accesorii opționale:

**Bacuri de schimb și de completare** a se vedea Cod 314000 – 315200. **Protecție contra așchiilor** a se vedea Cod 312800.

### Notă:

Universal autocentrant cu trei bacuri cu reglaj tangențial, consultați Cod 313120 – 313140.  
DIN 702-3 corespunde vechiului standard DIN 55029.

Cod de culoare pentru accesorii: Universal Röhmm cu spirală plană și bacuri

Gaură E: 42 mm

Înălțime fără bacuri H<sub>1</sub>: 66 mm

Înălțime cu bacuri H<sub>2</sub>: 92 mm

Număr de șuruburi prizoniere: 4

Mărimea șuruburilor prizoniere: M10

Pătrat de cheie K: 10 mm

## Descriere tehnică

Număr de șuruburi prizoniere	4
Înălțime fără bacuri H <sub>1</sub>	66 mm
Greutate	9,5 kg
Turație maximă	4000 min <sup>-1</sup>
Înălțime cu bacuri H <sub>2</sub>	92 mm
Ø exterior A	160 mm
Gaură E	42 mm
Pătrat de cheie K	10 mm
Mărimea conului	5
Mărimea șuruburilor prizoniere	M10
Standard	DIN 702-3
Cod de culoare pentru accesorii	Universal Röhmm cu spirală plană și bacuri
Tip produs	Universal cu spirală plană

## Accesorii

Set de portbacuri 3 piese, călite Pentru universal tip 160 mm	314000 160
Set de bacuri de exterior 3 piese, călite Pentru universal tip 160	315200 160

Set de portbacuri 3 piese, călite Pentru universal tip 160 mm	314020 160
Set de bacuri monobloc 3 piese, moi Pentru universal tip 160 mm	314620 160
Set de bacuri de interior 3 piese, călite Pentru universal tip 160	315000 160
Set de bacuri monobloc 3 piese, moi Pentru universal tip 160 mm	314600 160
Opritor Înălțime h 15 mm	313033 15
Opritor pentru piesele de prelucrat, modul de bază Înălțime h 15 mm	313036 15