



## Universal cu patru bacuri oțel con scurt, DIN 702-3, Ø exterior A / Con: 160/5 mm



### Date comandă

Numărul de comandă	312700 160/5
GTIN	4019208026664
Clasa articolului	36R

### Descriere

#### Execuție:

- **Coroană spiralată plan, forjată în matriță, echilibrată și călită.**
- **Flancurile spiralei și flancurile de filet ale fălcilor sunt rectificat.**
- **Precizie ridicată a concentricității.**

Forjat în matriță, ceea ce garantează o durabilitate mărită și **compatibilitatea cu mașinile cu turații mari.**

#### Aplicație:

Pentru capete arcuite DIN 55027 cu șuruburi prizoniere și piulițe cu guler. Universalul se poate monta de fiecare dată fără flanșă intermediară direct pe capul arborelui.

#### Standard:

**DIN 702-3.**

#### Material:

Oțel

#### Livrare:

1 set = 4 bacuri călite de interior, dispuse în trepte spre exterior.

1 set = 4 bacuri călite de exterior, dispuse în trepte spre interior.

1 cheie de strângere și șuruburi de prindere sau bolțuri de fixare pentru tipul corespunzător de mandrină.

#### Accesorii opționale:

**Bacuri de schimb și de completare** a se vedea Cod 314100 – 315300. Protecție contra așchiilor consultați Cod 312800.

#### Notă:

DIN 702-3 corespunde vechiului standard DIN 55027.

Cod de culoare pentru accesorii: Universal Röh m cu spirală plană și bacuri

Gaură E: 42 mm

Înălțime fără bacuri H<sub>1</sub>: 66 mm

Înălțime cu bacuri H<sub>2</sub>: 92 mm

Număr de șuruburi prizoniere: 4

Mărimea șuruburilor prizoniere: M10

Ø con de centrare B: 82,575 mm

## Descriere tehnică

Înălțime cu bacuri H <sub>2</sub>	92 mm
Ø exterior A	160 mm
Greutate	8,5 kg
Mărimea conului	5
Turație maximă	4600 min <sup>-1</sup>
Înălțime fără bacuri H <sub>1</sub>	66 mm
Număr de șuruburi prizoniere	4
Mărimea șuruburilor prizoniere	M10
Ø con de centrare B	82,575 mm
Gaură E	42 mm
Pătrat de cheie K	10 mm
Standard	DIN 702-3
Material	Oțel
Cod de culoare pentru accesorii	Universal Röh m cu spirală plană și bacuri
Tip produs	Universal cu spirală plană

## Accesorii

Set de portbacuri 4 piese, călite Pentru universal tip 160 mm	314030 160
Set de portbacuri 4 piese, călite Pentru universal tip 160 mm	314100 160

Set de bacuri monobloc 4 piese, moi Pentru universal tip  
160 mm

314700 160

Set de bacuri monobloc 4 piese, moi Pentru universal tip  
160 mm

314630 160

Set de bacuri de interior 4 piese, călite Pentru universal tip  
160

315100 160