

**HAINBUCH****Menghină MANOK, Cap de strângere (SK): 65****Date comandă**

Numărul de comandă	329810 65
GTIN	2050001922496
Clasa articolului	33H

**Descriere****Execuție:**

Menghină staționară din fontă masivă. Forță de fixare, precizie și rigiditate ridicate.

**Aplicație:**

Posibilități multiple de utilizare, de ex. la centre de prelucrare, aparate de măsură, mașini de găurit cu coloană.

**Livrare:**

Inclusiv 1 cheie de strângere.

**Notă:**

Capete de strângere recomandate, vezi Cod 329910–329946.

**Descriere tehnică**

Lungime L	214 mm
Greutate	13 kg
Înălțime H	124 mm
Lățime B	159 mm
Referință de prindere	65
Ø cap	99,5 mm

Acuratețe la repetare	0,01 mm
Ø cercului de orificii	120 mm
Deschiderea cheii	17 mm
Forță de strângere maximă	105 kN
Distanță între găurile de fixare	184 mm
Gama de prindere	4 - 65 mm
Tip produs	Menghină